

### **NEU!** Desktop-Thermotransferdrucker TDP43ME/E und Zubehör



Mit dem Desktop-Thermotransferdrucker TDP43ME/E können Sie hochwertige Drucketiketten zur Kennzeichnung von Infrastrukturkomponenten in Rechenzentren, in der industriellen Automatisierung und in vernetzten Gebäuden erstellen. Mit seiner stabilen Konstruktion und kompakten Größe ist der Drucker mit einer Druckauflösung von 300 dpi speziell für den sicheren Einsatz in der Industrie, in der Bauwirtschaft und in anderen extremen Umgebungen ausgelegt. Die im Lieferumfang enthaltene Easy-Mark™ Beschriftungssoftware ermöglicht eine einfache Einrichtung und Bedienung sowie die Verwendung des Druckers mit allen Thermotransferetiketten von Panduit. Die Lösung bietet Netzwerkinstallateuren, Elektrohandwerkern, Wartungs- und Reparaturfirmen, Herstellern kundenspezifischer Schaltschränke und Verkabelungsunternehmen die Möglichkeit, Beschriftungen für Kabel und Etiketten für Verteiler, Ausrüstungsgegenstände, erhöhte Markierungsplättchen, Schaltfelder, Netzwerkkomponenten sowie für Sicherheitskomponenten und Einrichtungen zu erstellen.

#### **Hauptmerkmale**

#### **Nutzen**

<b>Kompatible und einfache Einrichtung mit der Panduit-Software und den Druck-Verbrauchsmaterialien von Panduit</b>	Bequeme, einfache Einrichtung, schnelle Inbetriebnahme zur Erstellung von Etiketten für die Infrastruktur
<b>Hochwertige gedruckte Beschriftungen</b>	Dauerhafte, klare Kommunikation dank hoher Lesbarkeit
<b>Einfache Bedienung</b>	Geringerer Zeitaufwand für das Erlernen der Druckerbedienung und für Anpassungen dank Ein-Tasten-Bedienung und automatischer Etiketteneinrichtung durch Lochraster
<b>Stabile Konstruktion</b>	Einsatz im Baugewerbe, in der Industrie und in extremen Umgebungen
<b>Einfaches Einsetzen von Farbband und Medien</b>	Geringerer Zeitaufwand für den Wechsel zwischen den Etikettentypen
<b>Die Easy-Mark™ Beschriftungssoftware ist im Lieferumfang des Druckers enthalten</b>	Kostenersparnis: keine Investition in eine Etikettensoftware erforderlich
<b>Anschlüsse: USB, parallel, seriell, Ethernet</b>	Schnelles und einfaches Anschließen an jeden Computer
<b>Druckgeschwindigkeit: bis zu 101,6 mm pro Sekunde</b>	Schnelle Etikettenerstellung, die nicht auf Kosten der Druckqualität geht
<b>Kompaktes, leichtes Gerät</b>	Ermöglicht den Einsatz im Büro und an beliebigen Standorten

### **TDP43ME/E — Anwendungsbereiche für den Etikettendruck**



Kennzeichnung von Kabeln



Beschriftung von Verteilern



Beschriftung von Elektroninstallationen



Druck von Markierungsplättchen



Beschriftung von Schaltschränken



Beschriftung von Netzwerkinfrastrukturkomponenten



Kennzeichnung von Rohren



Zweiseitige Wärmeschrumpf-Etiketten



Turn-Tell™-Etiketten



Sicherheitsschilder



Kennzeichnung elektrischer Gefahren



Fahnenetiketten

# TDP43ME/E und Zubehör

## Technische Daten und Leistungsinformationen

Druckverfahren	Thermotransfer mit 300 dpi
Druckgeschwindigkeit	50,8 mm bis 101,6 mm pro Sekunde
Breite der Medien	108 mm
Mediensensor	Anpassbar, Erkennung von Lücken und schwarzen Markierungen
Handhabung der Medien	Stanzetiketten, Stanzetiketten ohne Steg, Endlosbänder
Einzug der Medien	Interne Rollenhalterung oder rückseitiger Einzug mit optionalem Abroller
Gewicht	2,72 kg
Anschlüsse	USB, parallel, seriell, Ethernet
Größe (Gewicht x Höhe x Tiefe)	226 mm x 173 mm x 284 mm
Einhaltung von Vorschriften	FCC, CE, CEC, CCC, CB, RoHS, cUL, WEEE
Stromversorgung	Automatische Umschaltung 100/240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
Kompatibilität mit Betriebssystemen	Windows 2000, Windows 7, XP, Vista

Windows 2000, Windows 7, XP und Vista sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.

## TDP43ME/E — Bestellinformationen



TDP43ME/E

Artikelnummer	Beschreibung	Std. Pckg Mge
TDP43ME	300 dpi-Drucker; einschließlich Drucker, Panduit Easy-Mark™ Beschriftungssoftware, schwarzes Hybrid-Farbband RMEH4BL, Wechselstrom-Netzteil mit Netzkabel, USB-Kabel, Benutzerhandbuch, Kurzanleitung und Datenträger mit Treiber	1
TDP43ME-RS	Externer Etikettenabroller	1
PTR-CLN	Druckerreinigungs-Kit mit einer Flasche Reinigungslösung, Sicherheitsdatenblatt, Reinigungsstift, Tupfer, Alkoholwischer und Reinigungsanweisungen	1

Bestellen Sie mehrere Standardpackungsmengen.

### Thermotransfer-Farbbänder



RMEH4BL

Artikelnummer	Beschreibung	Breite	Länge	Std. Pckg Mge
		mm	m	
RMEH2BL	Schwarzes Hybrid-Thermotransferfarbband, 63,5 mm x 91,44 m. Zur Verwendung mit Wärmeschrumpf-Etiketten, selbstlaminierenden Etiketten, Turn-Tell™- und vinylbeschichteten Etiketten.	63,5	91,44	1
RMEH4BL	Schwarzes Hybrid-Thermotransferfarbband, 108,0 mm x 91,44 m. Zur Verwendung mit Wärmeschrumpf-Etiketten, selbstlaminierenden Etiketten, Turn-Tell™- und vinylbeschichteten Etiketten.	108,0	91,44	1
RMER2BL	Schwarzes harzbeschichtetes Thermotransferfarbband, 63,5 mm x 91,44 m. Zur Verwendung mit Etiketten aus Polyester und Polyimid, Endlos-Vinylband, für erhöhte Markierungsplättchen und Schaltschranketiketten (Raised Panel Labels).	63,5	91,44	1
RMER4BL	Schwarzes harzbeschichtetes Thermotransfer-Farbband 108,0 mm x 91,44 m. Zur Verwendung mit Etiketten aus Polyester und Polyimid, Endlos-Vinylband, für erhöhte Markierungsplättchen und Schaltschranketiketten (Raised Panel Labels).	108,0	91,44	1
RMER2WH	Weißes harzbeschichtetes Thermotransferfarbband 63,5 mm x 91,44 m. Zur Verwendung mit Endlos-Vinylband, für erhöhte Markierungsplättchen und Schaltschranketiketten (Raised Panel Labels).	63,5	91,44	1
RMER4WH	Weißes harzbeschichtetes Thermotransfer-Farbband 108,0 mm x 91,44 m. Zur Verwendung mit Endlos-Vinylband, für erhöhte Markierungsplättchen und Schaltschranketiketten (Raised Panel Labels).	108,0	91,44	1
RMER4RD	Rotes harzbeschichtetes Thermotransfer-Farbband 108,0 mm x 91,44 m. Zur Verwendung mit Endlos-Vinylband, für erhöhte Markierungsplättchen und Schaltschranketiketten (Raised Panel Labels).	108,0	91,44	1

Bestellen Sie mehrere Standardpackungsmengen.

Das vollständige Produktangebot der Panduit-Etiketten für den TDP43ME/E finden Sie unter [www.panduit.com/TDP43ME](http://www.panduit.com/TDP43ME).

### WELTWEITE NIEDERLASSUNGEN UND VERKAUFSBÜROS

PANDUIT CANADA  
Markham, Ontario  
cs-cdn@panduit.com  
Tel.: 800 777 3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
London, UK  
cs-emea@panduit.com  
Tel.: +44 20 8601 7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.  
Republik Singapur  
cs-ap@panduit.com  
Tel.: 65 6305 7575

PANDUIT JAPAN Tokio,  
Japan  
cs-japan@panduit.com  
Tel.: 81 3 6863 6000

PANDUIT LATIN AMERICA  
Guadalajara, Mexiko  
cs-la@panduit.com  
Tel.: 52 33 3777 6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.  
Victoria, Australien  
cs-aus@panduit.com  
Tel.: 61 3 9794 9020

Zugriff auf die Panduit-Produktgarantien haben Sie unter [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty).

Weitere Informationen finden Sie unter:

[www.panduit.com](http://www.panduit.com)

Wenden Sie sich an den Kundenservice per E-Mail an

[cs-emea@panduit.com](mailto:cs-emea@panduit.com) oder telefonisch unter

+49 (0) 69 9509 6129, und geben Sie als Referenz IDC859 an.

**PANDUIT**™

© 2011 Panduit Corp.  
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.  
Gedruckt in den USA.  
Produktübersicht Nr. SA-IDCB59-DE  
4/2011