

## Línea completa de Cintas Eléctricas de Aislar StrongHold™, de Vinilo PVC


Con más de 25 variedades de cintas diseñadas para aislar, formar mazos e identificar implementos tanto en interiores como en exteriores, tenemos la confianza de poder cubrir las necesidades de todas sus aplicaciones. La oferta StrongHold™ cumple con el propósito de proveer a contratistas productos que son económicos, confiables y fáciles de instalar.

Estas cintas son aptas para aislamiento primario y para aislar hasta 600V; pueden emplearse también como forro protector. Nuestros productos protegen contra un vasto número de materiales abrasivos y corrosivos y aportan calidad gracias a sus propiedades de adhesión, además de ser resistentes a rayos ultravioleta y a climas fríos.




| Tipo de Cinta                           | Rango de Temperatura                    | Fuerza de Rotura | Adhesión de Refuerzo | Elongación |
|---|---|------------------|----------------------|------------|
| <b>Trabajo Pesado</b><br>ST88           | Hot: 221°F (105°C)<br>Cold: 0°F (-18°C) | 38 N/cm TYP      | 2.2 N/cm TYP         | 300% TYP   |
| <b>Grado Profesional</b><br>ST43 & ST35 | Hot: 221°F (105°C)<br>Cold: 0°F (-18°C) | 30 N/cm TYP      | 2.2 N/cm TYP         | 260% TYP   |
| <b>Uso General</b><br>ST14, ST15 & ST17 | Hot: 176°F (80°C)<br>Cold: 14°F (-10°C) | 25 N/cm TYP      | 1.6~1.8 N/cm TYP     | 200% TYP   |

NOTA: N/cm se refiere a Newtons por centímetro. TYP se refiere al valor típico.



# Línea Completa de Cintas Eléctricas de Aislar StrongHold™, de Vinilo PVC



## Cintas de Aislar StrongHold™ para trabajo pesado

| Cintas Eléctricas de Vinilo   | Descripción/Aplicaciones del Producto   | Grosor                                   | Temperaturas Max. y Min.           | Tamaño del Rollo   |
|---|---|--|------------------------------------|--|
| ST88<br> | Para trabajo pesado. Facilita la aplicación de alto desempeño en amplio rango de temperaturas, con protección contra rayos UV, abrasión, agua, aceite y otras sustancias químicas corrosivas. Apta para aislar hasta 600V; puede usarse también como forro protector. | 8.5 mil<br>8.5 mil<br>8.5 mil<br>8.5 mil | 0 °F to 211 °F<br>-18 °C to 105 °C | 0.75" x 0.0085" x 66'<br>1.0" x 0.0085" x 108'<br>1.5" x 0.0085" x 66'<br>2.0" x 0.0085" x 66' |

## Cintas eléctricas de aislar de vinilo PVC para Trabajo Pesado

| No. de Parte Stronghold™ | Código UPC   | Cantidad en Caja | Color | Grosor  | Dimensiones           |
|--------------------------|--------------|------------------|-------|---------|-----------------------|
| ST88-075-66BK            | 613056580367 | 100              | Negro | 8.5 mil | 0.75" x 0.0085" x 66' |
| ST88-100-66BK            | 613056732414 | 80               | Negro | 8.5 mil | 1.0" x 0.0085" x 66'  |
| ST88-150-66BK            | 613056732421 | 100              | Negro | 8.5 mil | 1.5" x 0.0085" x 66'  |
| ST88-200-66BK            | 613056732438 | 40               | Negro | 8.5 mil | 2.0" x 0.0085" x 66'  |

## Cintas Eléctricas de Aislar StrongHold™ para trabajos profesionales




| Cintas Eléctricas de Vinilo   | Descripción/aplicaciones del Producto  | Grosor | Color   | Tamaño del Rollo     |
|---|--|--------|---|----------------------|
| ST43<br> | Cinta eléctrica de vinilo que es sensible a la presión y que ofrece alta resistencia a la abrasión; de fácil aplicación en amplio rango de temperaturas. Es ignífuga y también resistente al frío; apta para aislamiento primario y para aislar hasta 600V. Puede usarse como forro protector.   | 7 mil  | Negro   | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST35<br> | Disponibles en nueve colores para uso con código de color, excelente elasticidad y propiedades de aislamiento. De calidad profesional y diseñadas para funcionar en amplio rango de temperaturas; protege contra abrasión, agua, aceite y químicos corrosivos. Aptas para aislamiento primario y para aislar hasta 600V; también pueden servir como forro protector. | 7 mil  | Blanco<br>Rojo<br>Azul<br>Amarillo<br>Café<br>Naranja<br>Verde<br>Gris<br>Violeta | 0.75" x 0.007" x 66' |

## Cintas Eléctricas de Aislar de Vinilo PVC, con calidad profesional

| No. de Parte Stronghold™ | Código UPC   | Cantidad en Caja | Color    | Grosor | Dimensiones          |
|--------------------------|--------------|------------------|----------|--------|----------------------|
| ST35-075-66BU            | 613056580343 | 20               | Azul     | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST35-075-66BR            | 613056715868 | 20               | Café     | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST35-075-66GY            | 613056732353 | 20               | Gris     | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST35-075-66GR            | 613056732360 | 20               | Verde    | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST35-075-66OR            | 613056732377 | 20               | Naranja  | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST35-075-66RD            | 613056580366 | 20               | Rojo     | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST35-075-66VI            | 613056732384 | 20               | Violeta  | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST35-075-66WH            | 613056580350 | 20               | Blanco   | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST35-075-66YL            | 613056732391 | 20               | Amarillo | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST43-075-66BK            | 613056755505 | 100              | Negro    | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |

# Oferta de Cintas de Aislar StrongHold™ para Uso General

## Cintas de Aislar StrongHold™ para uso general

| Cintas Eléctricas de Vinilo   | Descripción/Aplicaciones del Producto  | Grosor | Color   | Tamaño del Rollo     |
|---|--|--------|---|----------------------|
| ST14<br> | Excelentes propiedades de conformación y facilidad para romperla gracias a su capacidad de alargamiento o elongación. Nuestro adhesivo no corrosivo y sensible a la presión, elimina la necesidad del uso de catalizadores durante su aplicación. Las cintas son ignífugas y resistentes, y sirven como aislante primario al utilizarse como aislador de hasta 600V. | 7 mil  | Negro   | 0.75" x 0.007" x 60' |
| ST17<br> | Excelentes propiedades de conformación y facilidad para romperla gracias a su capacidad de alargamiento o elongación. Nuestro adhesivo no corrosivo y sensible a la presión, elimina la necesidad del uso de catalizadores durante su aplicación. Las cintas son ignífugas y resistentes, y sirven como aislante primario al utilizarse como aislador de hasta 600V. | 7 mil  | Blanco<br>Rojo<br>Azul<br>Amarillo<br>Café<br>Naranja<br>Verde<br>Gris<br>Violeta | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST15<br> | Adhesivo no corrosivo y sensible a la presión que elimina la necesidad del uso de catalizadores durante su aplicación. La cinta cuenta con alta capacidad de elongación y puede utilizarse bajo diversas condiciones climáticas. Funciona como aislante primario al utilizarse como aislador de hasta 600V.  | 5 mil  | Amarillo/Verde  | 0.75" x 0.005" x 66' |

## Cintas Eléctricas de Aislar de Vinilo PVC para Uso General



| No. de Parte Stronghold™ | Código UPC   | Cantidad en Caja | Color                       | Grosor | Tamaño del Rollo     |
|--------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|--------|----------------------|
| ST17-075-66BU            | 613056732568 | 100              | Azul                        | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST17-075-66BR            | 613056732575 | 100              | Café                        | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST17-075-66GY            | 613056732582 | 100              | Gris                        | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST17-075-66GR            | 613056732599 | 100              | Verde                       | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST17-075-66OR            | 613056732605 | 100              | Naranja                     | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST17-075-66RD            | 613056732612 | 100              | Rojo                        | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST17-075-66YL            | 613056732629 | 100              | Amarillo                    | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST17-075-66VI            | 613056732636 | 100              | Violeta                     | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST17-075-66WH            | 613056732643 | 100              | Blanco                      | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 66' |
| ST14-075-60BK            | 613056732650 | 100              | Negro                       | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 60' |
| ST15-075-66GRYL          | 613056732674 | 100              | Amarillo con franjas verdes | 5 mil  | 0.75" x 0.005" x 66' |
| ST14-075-60BKX           | 613056732667 | 100              | Negro                       | 7 mil  | 0.75" x 0.007" x 60' |

## STRONGHOLD™

### Cintillos para Cables de Nylon



Disponibles en nylon 6.6. en varios tamaños para planta interna y externa, con atributos que los vuelven aptos para todos los propósitos, para contratistas y para aplicaciones HVAC.

### Cintillos para Cables de Acero Inoxidable



Variedad de cintillos de acero inoxidable que sirven funciones múltiples y cubren numerosas aplicaciones. Contamos con más de 66 números de parte de cintillos de acero, para ambientes de trabajo que incluyen desde las aplicaciones más generales, hasta fábricas de químicos y refinerías.

### Terminales (Próximamente)



Muchos números de partes disponibles en terminales sin aislante, con aislante de vinilo y aislante de nylon, que garantizan el ajuste perfecto, ya sea que se trate de aplicaciones generales, para contratistas o aplicaciones HVAC.

### PigTails para Tierra Física (Próximamente)



Variedad de configuraciones y longitudes que cubren una amplia gama de aplicaciones de propósito general. Además de la capacidad de conectar receptáculos, switches y otros dispositivos en forma rápida, que lo convierten en el producto perfecto para implementos pre-fabricados.

### Sujetadores y Seguros (Próximamente)



Con 14 variedades de accesorios para cables, nuestra solución, confiable y de alta calidad, enruta y asegura cableado eléctrico y de datos a lo largo y ancho de plantas industriales y comerciales.

### Cintas Eléctricas para Aislar de Vinilo



Ideales para aislar y separar hasta 600V; también pueden utilizarse como forro protector. Nuestra oferta protege contra materiales abrasivos y corrosivos, y también es resistente a rayos UV y a climas fríos.

#### WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND SALES OFFICES

PANDUIT CANADA  
Markham, Ontario  
cs-cdn@panduit.com  
Phone: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
London, UK  
cs-emea@panduit.com  
Phone: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.  
Republic of Singapore  
cs-ap@panduit.com  
Phone: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
Tokyo, Japan  
cs-japan@panduit.com  
Phone: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA  
Guadalajara, Mexico  
cs-la@panduit.com  
Phone: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.  
Victoria, Australia  
cs-aus@panduit.com  
Phone: 61.3.9794.9020

For a copy of Panduit product warranties, log on to [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty)

For more information

Visit us at [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

Contact Customer Service by email: [cs@panduit.com](mailto:cs@panduit.com)  
or by phone: 800.777.3300

# PANDUIT®

©2019 Panduit Corp.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
SFCB15--SA-ENG  
7/2019