

**PANDUIT**

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

PORTABLE LABEL PRINTER PARTNER



**Combinando al mejor en tecnología de impresión con el líder en la industria del etiquetado y capacidades de software**

**NUEVAS!** impresoras portátiles  
MP100 and MP300

## Características del producto



MP100	MP300	Easy-Mark Plus™	Easy-Mark iLabel™ App*
Cortadora automática	Resolución de impresión de 360 dpi	Plantillas estándar para crear e imprimir fácilmente todas las aplicaciones de redes y eléctricas	Cree e imprima etiquetas con textos, códigos de barras y QR fácilmente, en variedad de tamaños y tipos de letra
Conectividad con USB y Bluetooth	Cortadora automática de medio corte o completo	Disponible en 11 idiomas	Funcionalidad de dictado de textos
Integración con Fluke Linkware Live™	Velocidad de impresión rápida, 1.4"/s	Disponible en memoria USB, CD, descarga o versión instalada en servidor	Fecha y hora estampados en la etiqueta
Etiquetas de hasta 1.0" de ancho	Etiquetas de hasta 1.5" de ancho	Funciona con todas las impresoras Panduit de transferencia térmica, portátiles o de escritorio, con sistemas de grabado en relieve e inyección de tinta	
Imprime etiquetas continuas	Imprime etiquetas pre-cortadas y continuas	Versión de prueba de 90 días gratis en <a href="http://www.panduit.com">www.panduit.com</a>	
Imprime con aplicaciones de etiquetado móviles	Conectividad USB		<b>Easy-Mark Network™ App*</b>
Tamaño compacto	Accesorio de soporte magnético		Cree etiquetas para componentes de red y cableado, en conformidad con ANSI/TIA-606
	Paquete de batería recargable		Conecte con Fluke Linkware Live™
			Funcionalidad de dictado de textos
			Fecha y hora estampados en la etiqueta

## Selección de Producto

### Impresoras



MP300

MP100



EMPLUS

Número de parte	Descripción
MP300	Incluye impresora MP300, un (1) cartucho de etiquetas auto-laminadas S100X150VAM, baterías recargables de ion de litio, estuche, adaptador de corriente AC, cable USB, aditamentos magnéticos y guía de referencia rápida.
MP100	Incluye impresora MP100, funda contra impacto, un (1) cartucho de cinta continua T100X000VPM-BK de vinil, adaptador de corriente AC, cable USB y guía de referencia rápida.
EMPLUS-CD	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, en CD-ROM
EMPLUS-DL	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, descarga en línea
EMPLUS-2GO	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, en memoria USB
EMPLUS-SERVER	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, instalado en servidor

Windows es marca registrada de Microsoft Corp., en los Estados Unidos y/o en otros países

## Cartuchos con etiquetas Turn-Tell™

Patentado

• Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.

• Etiquetas auto-laminadas adhesivas para identificar cables; incluyen área con color para imprimir y cubierta transparente laminada.



-40°F a 302°F (-40°C a 150°C)



-58°F a 176°F (-50°C a 80°C)



-50°F a 225°F (-46°C a 107°C)



Número de parte	Descripción	Área de impresión	Ancho		Largo		Cant. Pqte. Estánd.	Cant. Cont. Estánd.
			In.	mm	In.	mm		
S050X075VAM	Cartuchos MP, etiquetas auto-laminadas, vinil, área de impresión .50" W x .75" H, .25", transparente/blanca	Negro sobre blanco	0.354	9.0	23	7.0	1	5
S050X125VAM	Cartuchos MP, etiquetas auto-laminadas, vinil, área de impresión .50" W x 1.25" H, .38", transparente/blanca	Negro sobre amarillo	0.354	9.0	23	7.0	1	5
S050X150VAM	Cartuchos MP, etiquetas auto-laminadas, vinil, área de impresión .50" W x 1.50" H, .50", transparente/blanca	Negro sobre transparente	0.354	9.0	30	9.0	1	5
S100X075VAM	Cartuchos MP, etiquetas auto-laminadas, vinil, área de impresión 1.00" W x .75" H, .25", transparente/blanca	Negro sobre blanco	0.472	12.0	23	7.0	1	5

## Cartuchos con etiquetas auto- laminadas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.

- Etiquetas auto-laminadas adhesivas para identificar cables; incluyen área con color para imprimir y cubierta transparente laminada.



 Vinil, auto-laminadas (VA)

 -40°F a 150°F (-40°C a 66°C)

Número de parte	Descripción	Área en color, para imprimir	Ancho		Largo		Área de impresión		Diám Ex. Min. /Cable		Diám Max. Min. /Cable		Rango/tamaño del cable	Cant. Pqte. Estánd	Cant. Cont. Estánd
			In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm			
S050X075VAM	Cartuchos MP, etiquetas auto-laminadas, Vinil, área/impresión .50" W x .75" H, .25", transparente/blanco	Negro sobre blanco	0.50	12.7	0.75	19.1	0.25	6.4	0.354	9.0	0.16	4.0	18 - 14 AWG	1	5
S050X125VAM	Cartuchos MP, etiquetas auto-laminadas, Vinil, área/impresión .50" W x 1.25" H, .38", transparente/blanco	Negro sobre amarillo	0.50	12.7	1.25	31.8	0.38	9.7	0.354	9.0	0.28	7.0	12 - 10 AWG	1	5
S050X150VAM	Cartuchos MP, etiquetas auto-laminadas, Vinil, área/impresión .50" W x 1.50" H, .50" transparente/blanco	Negro sobre transparente	0.50	12.7	1.50	38.1	0.50	12.7	0.354	9.0	0.32	8.1	Cat. 5e/Cat. 6	1	5
S100X075VAM	Cartuchos MP, etiquetas auto-laminadas, Vinil, área/impresión 1.00" W x .75" H, .25", transparente/blanco	Negro sobre blanco	1.00	25.4	0.75	19.1	0.25	6.4	0.472	12.0	0.16	4.0	18 - 14 AWG	1	5
S100X125VAM	Cartuchos MP, etiquetas auto-laminadas, Vinil, área/impresión 1.00" W x 1.25" H, .38", transparente/blanco	Negro sobre amarillo	1.00	25.4	1.25	31.8	0.38	9.7	0.472	12.0	0.28	7.0	12 - 10 AWG	1	5
S100X150VAM	Cartuchos MP, etiquetas auto-laminadas, Vinil, área/impresión 1.00" W x 1.50" H, .50", transparente/blanco	Negro sobre transparente	1.00	25.4	1.50	38.1	0.50	12.7	0.472	12.0	0.32	8.1	Cat. 5e/Cat. 6	1	5
S100X225VAM	Cartuchos MP, etiquetas auto-laminadas, Vinil, área/impresión 1.00" W x 2.25" H, .75", transparente/blanco	Negro sobre blanco	1.00	25.4	2.25	57.2	0.75	19.1	0.710	18.0	0.48	12.2	8 - 4 AWG	1	5
S100X400VAM	Cartuchos MP, cinta continua, Vinil, .75" W x 25' L, negro sobre amarillo	Negro sobre amarillo	1.00	25.4	4.00	101.6	1.00	25.4	0.710	18.0	0.95	24.3	2 - 1 AWG	1	5
S100X650VAM	Cartuchos MP, cinta continua, poliéster, .75" W x 25' L, negro sobre transparente	Negro sobre transparente	1.00	25.4	6.50	165.1	1.50	38.1	0.710	18.0	1.59	40.4	1/0-250 MCM	1	5


## Cartuchos de cinta continua

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.

- Marcadores impresos y personalizados para tuberías, marcadores de voltajes, letreros, marcadores de contenedores y etiquetas identificadoras de redes, impresas bajo demanda.
- Solo etiquetas para aplicaciones sobre superficies planas.



 Película de polímero (V1)

 -40°F a 200°F (-40°C a 93°C)

Número de parte	Descripción	Color de Cinta y Material	Ancho		Largo		Cant. Pqte. Estánd	Cant. Cont. Estánd
			In.	mm	In.	mm		
T038X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinil, .38" W x 25' L, negro sobre blanco	Negro sobre blanco	0.354	9.0	23	7.0	1	5
T038X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinil, .38" W x 25' L, negro sobre amarillo	Negro sobre amarillo	0.354	9.0	23	7.0	1	5
T038X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, .38" W x 25' L, negro sobre transparente	Negro sobre transparente	0.354	9.0	30	9.0	1	5
T050X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinil, .50" W x 25' L, negro sobre blanco	Negro sobre blanco	0.472	12.0	23	7.0	1	5
T050X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinil, .50" W x 25' L, negro sobre amarillo	Negro sobre amarillo	0.472	12.0	23	7.0	1	5
T050X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, .50" W x 25' L, negro sobre transparente	Negro sobre transparente	0.472	12.0	30	9.0	1	5
T075X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinil, .75" W x 25' L, negro sobre blanco	Negro sobre blanco	0.710	18.0	23	7.0	1	5
T075X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinil, .75" W x 25' L, negro sobre amarillo	Negro sobre amarillo	0.710	18.0	23	7.0	1	5
T075X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, .75" W x 25' L, negro sobre transparente	Negro sobre transparente	0.710	18.0	30	9.0	1	5
T100X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinil, 1.00" W x 25' L, negro sobre blanco	Negro sobre blanco	0.945	24.0	23	7.0	1	5
T100X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinil, 1.00" W x 25' L, negro sobre amarillo	Negro sobre amarillo	0.945	24.0	23	7.0	1	5
T100X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 1.00" W x 25' L, negro sobre transparente	Negro sobre transparente	0.945	24.0	30	9.0	1	5
T150X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinil, 1.50" W x 25' L, negro sobre blanco	Negro sobre blanco	1.471	36.0	23	7.0	1	5
T150X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinil, 1.50" W x 25' L, negro sobre amarillo	Negro sobre amarillo	1.471	36.0	23	7.0	1	5
T150X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 1.50" W x 25' L, negro sobre transparente	Negro sobre transparente	1.471	36.0	30	9.0	1	5
T100X000MPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, magnética, 1.00" W x 25' L, negro sobre blanco	Negro sobre blanco	0.945	24.0	4.9	1.5	1	5
T100X000MXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, magnética, 1.00" W x 25' L, negro sobre amarillo	Negro sobre amarillo	0.945	24.0	4.9	1.5	1	5
T150X000MPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, magnética, 1.50" W x 25' L, negro sobre blanco	Negro sobre blanco	1.471	36.0	4.9	1.5	1	5
T150X000MXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, magnética, 1.50" W x 25' L, negro sobre amarillo	Negro sobre amarillo	1.471	36.0	4.9	1.5	1	5

## Tecnología de Impresión Epson

Epson es líder mundial en tecnología, volviéndose indispensable a la sociedad por conectar gente, cosas e información gracias a la **precisión y eficiencia de sus compactas tecnologías.**

## En combinación con las Capacidades de Etiquetado y Software de Panduit

Panduit crea soluciones en etiquetado, de última generación, para los entornos eléctricos y de redes, y éstas abarcan desde el centro de datos hasta el cuarto de telecomunicaciones. Desde cualquier sitio de trabajo, hasta la planta de producción, Panduit lo tiene todo cubierto.

## Resultados que se expresan con el mejor Desempeño de su clase

Panduit estableció una alianza estratégica con Seiko Epson Corporation, desarrollando así en conjunto impresoras y etiquetas para mercados industriales, construcción e infraestructura para redes empresariales. Los resultados de esta alianza son impresoras con la mejor calidad de su clase, mayor velocidad de impresión utilizando la más amplia selección de etiquetas.

Las impresoras y etiquetas MP100 y MP300 son las primeras de una gran variedad de productos que conformarán el desarrollo de esta alianza estratégica.



Características	MP100			
Etiqueta con ancho de hasta 1"	✓		✓	✓
Oferta de etiquetas	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Cortadora	Automática	Manual	Automática	Manual
Compatible con bluetooth y WiFi	✓		✓	✓



Características	MP300			
Ancho de la etiqueta	1.5"	1.0"	1.0"	1.0"
Oferta de etiquetas	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★
Resolución de impresión	360 dpi	300 dpi	180 dpi	300 dpi
Velocidad de impresión	1.4 ips	1.3 ips	1.2 ips	NA
Cortadora	Automática; Medio corte y completo	Manual	Automática; corte completo	Manual

Comparación competitiva que se basa en especificaciones publicadas.

### WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND SALES OFFICES

PANDUIT CANADA  
Markham, Ontario  
cs-cdn@panduit.com  
Phone: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
London, UK  
cs-emea@panduit.com  
Phone: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.  
Republic of Singapore  
cs-ap@panduit.com  
Phone: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
Tokyo, Japan  
cs-japan@panduit.com  
Phone: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA  
Guadalajara, Mexico  
cs-la@panduit.com  
Phone: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.  
Victoria, Australia  
cs-aus@panduit.com  
Phone: 61.3.9794.9020

Para obtener una copia de la garantía del producto, inicie sesión en [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty)

Para mayor información

Visitenos en [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

Atención al cliente por correo electrónico: [mex-customerservice@panduit.com](mailto:mex-customerservice@panduit.com)  
o por teléfono: 01 800 360 86 00

**PANDUIT**®

©2019 Panduit Corp.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
9/2019