

Cables sobremoldeados Panduit M12 IndustrialNet™ Vs Competidores

¿Con qué frecuencia se enfrenta a tiempo de inactividad no programado debido a problemas de conectividad?

DISEÑO SUPERIOR = RENDIMIENTO SUPERIOR



Reciba siempre el mejor rendimiento en su clase.




Se muestra el producto de la competencia

100%
PROBADO EN
FÁBRICA



Los cables sobremoldeados M12 de Panduit prolongan la vida útil del cableado

Certificado UL
con IP67

	PANDUIT™	Competencia
 Tiempo de inactividad	 Extremadamente bajo	 Impredecible
 Rendimiento probado en fábrica	 100% probado para el rendimiento de su categoría	 Desconocido
 Nuevo diseño ergonómico	 Más fácil de manejar en espacios reducidos	 Producto de mayor tamaño más difícil de acomodar en algunos espacios
 Clasificación 600V AWM	 Cable AWM Certificado UL 600V	 A menudo inferior a 600V
 Blindaje fuerte a través de conectores	 Blindaje al 100% en cada conector	 El blindaje solo está presente en el cable