

**PANDUIT**

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

Partenaires pour des solutions d'impression portables




MP100/E

**La combinaison de la meilleure technologie d'impression et du savoir-faire du leader dans le domaine du logiciel et de l'étiquetage industriel**

**NOUVEAUTE** Imprimantes mobiles  
MP100/E et MP300/E

## Caractéristiques des produits



MP100/E	MP300/E	Easy-Mark Plus™	Application Easy-Mark™ iLabel™*
Découpe automatique	Résolution d'impression 360 ppp	Modèles communs permettant de créer et d'imprimer aisément des étiquettes pour toutes les applications électriques et réseau.	Créez et imprimez simplement des étiquettes de texte, codes-barres et QR codes, dans un large choix de tailles de police
Connectivités USB et Bluetooth	Découpe partielle ou complète automatique		
Intégration avec Fluke LinkWare™ Live	Vitesse d'impression 35,6 mm/s	11 langues disponibles	Fonctionnalité de transcription vocale
Largeur d'étiquette jusqu'à 25,4 mm	Largeur d'étiquette jusqu'à 38,1 mm	Disponible sur clé USB, CD, téléchargement Web ou serveur réseau	Création d'étiquettes d'horodatage
Impression d'étiquettes en continu	Imprime les étiquettes prédécoupées ou continues	Compatible avec les imprimantes à transfert thermique Panduit portables et de bureau, systèmes d'embossage Panduit et autres imprimantes laser/jet d'encre	
Compatible avec les applications mobiles d'étiquetage	Connectivité USB		
Format compact	Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™	Version d'essai gratuite pendant 90 jours sur le site <a href="http://www.panduit.com">www.panduit.com</a>	<b>Application Easy-Mark™ Network™*</b> Créez simplement des étiquettes de composants et câblages réseau conformes aux normes ANSI/TIA-606 Connexion avec Fluke LinkWare™ Live Fonctionnalité de transcription vocale
	Accessoire de fixation magnétique		
	Batterie rechargeable		

## Sélection de produits

### Imprimantes et accessoires



MP300/E

Référence	Description
MP300/E	Comprend : imprimante MP300/E, une (1) cassette S100X150VAM, étui de transport rigide, batterie Li-ion rechargeable, fixations magnétiques, câble USB et adaptateur secteur (MP300-ACS).
MP300-ACS	Module d'adaptateur secteur universel 120-240 VCA de recharge avec cordon d'alimentation pour l'Amérique du Nord pour l'imprimante MP300
MP300-BATT	Batterie Li-ion rechargeable de recharge pour les imprimantes MP300 et MP300/E
MP300-CASE	Etui de transport de recharge pour les imprimantes MP300 et MP300/E



MP100/E

Référence	Description
MP100/E	Comprend : imprimante MP100/E avec protection antichoc, une (1) cassette de ruban vinyle continu T100X000VPM-BK, câble USB et adaptateur secteur (MP100-ACS).
MP100-ACS	Module d'adaptateur secteur universel 120-240 VCA de recharge avec cordon d'alimentation pour l'Amérique du Nord pour l'imprimante MP100
MP100-IB	Protection antichoc de recharge pour les imprimantes MP100 et MP100/E



EMPLUS

Référence	Description
EMPLUS-CD	Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™, CD-ROM.
EMPLUS-DL	Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™, téléchargement en ligne.
EMPLUS-2GO	Application portable Easy-Mark Plus™, clé USB.
EMPLUS-SERVER	Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™, version sur serveur à mettre en réseau.


Windows est une marque déposée de Microsoft Corp. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

## Cassettes d'étiquettes Turn-Tell® Patented

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des cassettes
- Les étiquettes peuvent être installées sur des câbles et assemblages déjà connectés sans nécessiter la déconnexion des câbles ou des fils
- La conception innovante permet le pivotement des étiquettes pour une meilleure visibilité depuis n'importe quel angle, ainsi que le repositionnement sur le fil/câble pour aligner les légendes et améliorer ainsi l'esthétique



Film polymère (V1)




De --40 °C à 93 °C




Référence	Description de la pièce	Quantité d'étiquettes par cassette	Compatibilité de l'imprimante		Couleur de la zone d'impression	Largeur		Longueur		Qté. pkg. std.	Qté. ctn. std.
			MP100/E	MP300/E		po	mm	po	mm		
R100X075V1M	Cassette MP, étiquette auto-protégée Turn-Tell, vinyle, 25,4 x 19,05 mm (L x H), zone d'impression 6,35 mm, transparent/blanc	175	N	0	Noir sur blanc	1,00	25,4	0,75	19,1	1	5
R100X125V1M	Cassette MP, étiquette auto-protégée Turn-Tell, vinyle, 25,4 x 31,8 mm (L x H), zone d'impression 9,65 mm, transparent/blanc	125	N	0	Noir sur blanc	1,00	25,4	1,25	31,8	1	5
R100X150V1M	Cassette MP, étiquette auto-protégée Turn-Tell, vinyle, 25,4 x 38,1 mm (L x H), zone d'impression 12,7 mm, transparent/blanc	100	N	0	Noir sur blanc	1,00	25,4	1,50	38,1	1	5
R100X225V1M	Cassette MP, étiquette auto-protégée Turn-Tell, vinyle, 25,4 x 57,2 mm (L x H), zone d'impression 19,05 mm, transparent/blanc	75	N	0	Noir sur blanc	1,00	25,4	2,25	57,2	1	5

## Cassettes d'étiquettes prédécoupées auto-protégées

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des cassettes
- Les étiquettes adhésives auto-protégées pour l'identification de fils et de câbles comportent une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente



Vinyle plastifié (VA)



De -40 °C à 66 °C



Référence	Description de la pièce	Quantité d'étiquettes par cassette	Compatibilité de l'imprimante		Couleur de la zone d'impression	Largeur		Longueur		Hauteur de la zone d'impression		D.E. de câble mini.		D.E. de câble maxi.		Diamètres de fil/câble	Qté. pkg. std.	Qté. ctn. std.
			MP100/E	MP300/E		po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm			
S050X075VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 12,7 x 19,05 mm (L x H), zone d'impression 6,35 mm, transparent/blanc	425	N	0	Noir sur blanc	0,50	12,7	0,75	19,1	0,25	6,4	0,08	2,0	0,16	4,0	18 - 14 AWG	1	5
S050X125VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 12,7 x 31,8 mm (L x H), zone d'impression 9,65 mm, transparent/blanc	200	N	0	Noir sur blanc	0,50	12,7	1,25	31,8	0,38	9,7	0,12	3,1	0,28	7,0	12 - 10 AWG	1	5
S050X150VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 12,7 x 38,1 mm (L x H), zone d'impression 12,7 mm, transparent/blanc	175	N	0	Noir sur blanc	0,50	12,7	1,50	38,1	0,50	12,7	0,16	4,0	0,32	8,1	Cat. 5e/Cat. 6	1	5
S100X075VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 25,4 x 19,1 mm (L x H), zone d'impression 6,35 mm, transparent/blanc	300	N	0	Noir sur blanc	1,00	25,4	0,75	19,1	0,25	6,4	0,08	2,0	0,16	4,0	18 - 14 AWG	1	5
S100X125VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 25,4 x 31,8 mm (L x H), zone d'impression 9,65 mm, transparent/blanc	200	N	0	Noir sur blanc	1,00	25,4	1,25	31,8	0,38	9,7	0,12	3,1	0,28	7,0	12 - 10 AWG	1	5
S100X150VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 25,4 x 38,1 mm (L x H), zone d'impression 12,7 mm, transparent/blanc	175	N	0	Noir sur blanc	1,00	25,4	1,50	38,1	0,50	12,7	0,16	4,0	0,32	8,1	Cat. 5e/Cat. 6	1	5
S100X225VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 25,4 x 57,2 mm (L x H), zone d'impression 19,05 mm, transparent/blanc	125	N	0	Noir sur blanc	1,00	25,4	2,25	57,2	0,75	19,1	0,24	6,1	0,48	12,2	8 - 4 AWG	1	5
S100X400VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 25,4 x 101,6 mm (L x H), zone d'impression 25,4 mm, transparent/blanc	70	N	0	Noir sur blanc	1,00	25,4	4,00	101,6	1,00	25,4	0,32	8,1	0,95	24,3	2 - 1 AWG	1	5
S100X650VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 25,4 mm x 165,1 mm (L x H), zone d'impression 38,1 mm, transparent/blanc	45	N	0	Noir sur blanc	1,00	25,4	6,50	165,1	1,50	38,1	0,48	12,2	1,59	40,4	1/0-250 MCM	1	5

## Étiquettes continues auto-protégées

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des cassettes
- Les étiquettes adhésives auto-protégées pour l'identification de fils et de câbles comportent une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente



**Vinyle plastifié (VA)** De -40 °C à 66 °C

Référence	Description de la pièce	Compatibilité de l'imprimante		Couleur de la zone d'impression	Largeur		Longueur		Largeur de la zone d'impression		D.E. de câble mini.		D.E. de câble maxi.		Diamètres de fil/câble	Qté. pkg. std.	Qté. ctn. std.
		MP100/E	MP300/E		po	mm	pi.	m	po	mm	po	mm	po	mm			
S000X100VAM	Cassette MP, ruban continu auto-protégé, vinyle, 25,4 mm x 7,9 m (l x L), blanc	0	0	Blanc	0,945	24	26,2	8,0	0,315	8	0,10	2,5	0,20	5,1	12 – 10 AWG	1	5

## Étiquettes continues thermorétractables

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des cassettes
- Rapport de rétraction 3:1
- Polyoléfine thermorétractable plate non adhésive pour l'identification de câbles



**Polyoléfine thermorétractable (H1, H2)** De -40 °C à 125 °C

Référence	Description de la pièce	Compatibilité de l'imprimante		Couleur de ruban et de matériau	Largeur		Longueur		D.E. de câble mini.		D.E. de câble maxi.		Diamètres de fil/câble	Qté. pkg. std.	Qté. ctn. std.
		MP100/E	MP300/E		po	mm	pi.	m	po	mm	po	mm			
H000X025H1M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 6,4 mm x 2,43 m (l x L), blanc	0	0	Noir sur blanc	0,27	6,8	8,2	2,5	0,06	1,4	0,16	4,1	22 – 18 AWG	1	5
H000X025H2M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 6,4 mm x 2,43 m (l x L), jaune	0	0	Noir sur jaune	0,27	6,8	8,2	2,5	0,06	1,4	0,16	4,1	22 – 18 AWG	1	5
H000X034H1M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 8,63 mm x 2,43 m (l x L), blanc	0	0	Noir sur blanc	0,37	9,3	8,2	2,5	0,07	1,9	0,22	5,7	18 – 12 AWG	1	5
H000X034H2M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 8,63 mm x 2,43 m (l x L), jaune	0	0	Noir sur jaune	0,37	9,3	8,2	2,5	0,07	1,9	0,22	5,7	18 – 12 AWG	1	5
H000X044H1M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 11,2 mm x 2,43 m (l x L), blanc	0	0	Noir sur blanc	0,48	12,3	8,2	2,5	0,09	2,4	0,30	7,6	16 – 10 AWG	1	5
H000X044H2M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 11,2 mm x 2,43 m (l x L), jaune	0	0	Noir sur jaune	0,48	12,3	8,2	2,5	0,09	2,4	0,30	7,6	16 – 10 AWG	1	5

## Étiquettes de composants en polyester non adhésives

- La cassette d'étiquettes MP à chargement rapide contient l'étiquette et le ruban, afin de faciliter l'utilisation et le changement des cassettes
- Étiquettes prédécoupées conçues pour offrir une qualité esthétique et un design optimaux
- Utilisées pour identifier les panneaux de brassage, les plaques frontales, les blocs à sertir et les matériels des systèmes réseau




**Polyester non adhésif (Y1)** De -23°C à 155°C (-10°F à 311°F)

Référence	Description de la pièce	Étiquettes par cassette	Compatibilité de l'imprimante		Coloris	Largeur		Hauteur		Application	Qté. pkg. std.	Qté. ctn. std.
			MP100/E	MP300/E		po	mm	po	mm			
C195X040Y1M	Cassette MP, étiquette de composant, polyester non adhésif, 49,5 mm x 10 mm (l x H), blanc	125	N	0	Blanc	1,95	49,5	0,4	10,2	Plaque frontale à branchement simple	1	5
C261X035Y1M	Cassette MP, étiquette de composant, polyester non adhésif, 66,3 mm x 8,9 mm (l x H), blanc	100	N	0	Blanc	2,61	66,3	0,35	8,9	4 ports	1	5

## Cassettes de ruban continu

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des cassettes
- Impression personnalisée, à la demande, de marqueurs pour tuyaux ou bacs, indicateurs de tension, panneaux et étiquettes d'identification réseau
- Pour applications d'étiquetage à plat uniquement



Référence	Description de la pièce	Compatibilité de l'imprimante		Coloris de ruban et de matériau	Largeur		Longueur		Qté. pkg. std.	Qté. ctn. std.
		MP100/E	MP300/E		po	mm	pi.	m		
T038X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 9,65 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc	0	0	Noir sur blanc	0,354	9,0	23	7,0	1	5
T038X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 9,65 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune	0	0	Noir sur jaune	0,354	9,0	23	7,0	1	5
T038X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 9,65 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent	0	0	Noir sur transparent	0,354	9,0	30	9,1	1	5
T050X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 12,7 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc	0	0	Noir sur blanc	0,472	12,0	23	7,0	1	5
T050X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 12,7 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune	0	0	Noir sur jaune	0,472	12,0	23	7,0	1	5
T050X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 12,7 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent	0	0	Noir sur transparent	0,472	12,0	30	9,1	1	5
T075X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 19,05 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc	0	0	Noir sur blanc	0,710	18,0	23	7,0	1	5
T075X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 19,05 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune	0	0	Noir sur jaune	0,710	18,0	23	7,0	1	5
T075X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 19,05 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent	0	0	Noir sur transparent	0,710	18,0	30	9,1	1	5
T100X000MPM-BK	Cassette MP, ruban continu, magnétique, 25,4 mm x 1,49 m (l x L), noir sur blanc	0	0	Noir sur blanc	0,945	24,0	4,9	1,5	1	5
T100X000MXM-BK	Cassette MP, ruban continu, magnétique, 25,4 mm x 1,49 m (l x L), noir sur jaune	0	0	Noir sur jaune	0,945	24,0	4,9	1,5	1	5
T100X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 25,4 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc	0	0	Noir sur blanc	0,945	24,0	23	7,0	1	5
T100X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 25,4 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune	0	0	Noir sur jaune	0,945	24,0	23	7,0	1	5
T100X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 25,4 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent	0	0	Noir sur transparent	0,945	24,0	30	9,1	1	5
T150X000MPM-BK	Cassette MP, ruban continu, magnétique, 38,1 mm x 1,49 m (l x L), noir sur blanc	N	0	Noir sur blanc	1,471	36,0	4,9	1,5	1	5
T150X000MXM-BK	Cassette MP, ruban continu, magnétique, 38,1 mm x 1,49 m (l x L), noir sur jaune	N	0	Noir sur jaune	1,471	36,0	4,9	1,5	1	5
T150X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 38,1 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc	N	0	Noir sur blanc	1,471	36,0	23	7,0	1	5
T150X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 38,1 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune	N	0	Noir sur jaune	1,471	36,0	23	7,0	1	5
T150X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 38,1 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent	N	0	Noir sur transparent	1,471	36,0	30	9,1	1	5

## Technologie d'impression Epson

Epson est un leader dédié à devenir indispensable à la société en connectant les individus, les objets et les informations par le biais de technologies efficaces, compactes et de haute précision.

## Combiné avec les capacités d'étiquetage et de traitement logiciel Panduit

Panduit crée des solutions d'étiquetage de pointe destinées aux environnements électriques et de réseau. Du Data Center à la salle télécom, du poste de travail au site de fabrication, Panduit couvre tous vos besoins.

## Donne les meilleures performances dans sa catégorie

Panduit a établi un partenariat stratégique avec ISeiko Epson Corporation afin de mettre au point conjointement des imprimantes et étiquettes destinées aux marchés de l'industrie, du BTP et des infrastructures réseau. Cette conjugaison de talents donne naissance aux imprimantes proposant les meilleures performances de leur catégorie en termes de qualité d'impression, de rapidité, de fonctionnalités et de sélection d'étiquettes. Les imprimantes et étiquettes de la gamme MP100/E / MP300/E sont les premières d'une longue série en cours de développement dans le cadre de ce partenariat.



Caractéristiques	MP100/E			
Largeur d'étiquette jusqu'à 25,4 mm	✓		✓	✓
Choix d'étiquettes	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Découpe	Automatique	Manuelle	Automatique	Manuelle
Compatibilité Bluetooth ou Wi-Fi	✓		✓	✓



Caractéristiques	MP300/E			
Largeur d'étiquette	38,1 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Choix d'étiquettes	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★
Résolution d'impression	360 ppp	300 ppp	180 ppp	300 ppp
Vitesse d'impression	35,56 mm/s	33,02 mm/s	30,48 mm/s	S/O
Découpe	Automatique ; découpe partielle ou complète	Manuelle	Automatique ; découpe complète	Manuelle

Comparatif avec les produits concurrents d'après les caractéristiques publiées.

### FILIALES ET BUREAUX DE VENTE INTERNATIONAUX

PANDUIT CANADA  
Markham, Ontario  
cs-cdn@panduit.com  
Tél. : +1 800 777 3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
Londres, Royaume-Uni  
cs-emea@panduit.com  
Tél. : +44 20 8601 7200

PANDUIT SINGAPOUR PTE. LTD.  
République de Singapour  
cs-ap@panduit.com  
Tél. : +65 6305 7575

PANDUIT JAPON  
Tokyo, Japon  
cs-japan@panduit.com  
Tél. : +81 3 6863 6000

PANDUIT AMERIQUE LATINE  
Guadalajara, Mexique  
cs-la@panduit.com  
Tél. : +52 33 3777 6000

PANDUIT AUSTRALIE PTY. LTD.  
Victoria, Australie  
cs-aus@panduit.com  
Tél. : +61 3 9794 9020

Pour obtenir une copie des garanties produits Panduit, rendez-vous sur [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty)

Pour plus d'informations

Rendez-vous sur [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

Contactez le service client par e-mail : [cs@panduit.com](mailto:cs@panduit.com)  
ou par téléphone : +1 800 777 3300

**PANDUIT®**

© 2020 Panduit Corp.  
TOUS DROITS RÉSERVÉS.  
IDSG01-SA-FRA  
07/2021