

StrongHold™ Bases adhesivas o atornillables

StrongHold™ Bases adhesivas están diseñadas para aumentar la rapidez de instalación mientras mantiene los costos bajos. Nuestras bases están UL reconocidas y viene en una variedad de tamaños y estilos. Diseñados para el uso con los cintillos de StrongHold™, nuestras bases de tornillo ofrecen la mejor solución de enrutamiento de cables para sus necesidades de aplicación.

Bases adhesivas o atornillables de perfil bajo



Las bases adhesivas de perfil bajo StrongHold son una solución de montaje para aplicaciones donde el espacio es limitado y el paquete necesita permanecer cerca de la superficie de montaje.

Número de Pieza	Material	Uso Cintillo Stronghold	Diametro del agujero In. (mm)	Largo In. (mm)	Ancho In. (mm)	Altura In. (mm)	Método de montar	Cantidad estandar del paquete	Minima cantidad de orden
SSMTA-M	Nylon 6.6	S*-18, S*-40, S*-50	0.17 (4.3)	0.75 (19.0)	0.38 (9.5)	0.20 (5.1)	#8 (M4) Tornillo	1000	5000
SSMTA-C	Nylon 6.6	S*-18, S*-40, S*-50	0.17 (4.3)	0.75 (19.0)	0.38 (9.5)	0.20 (5.1)	#8 (M4) Tornillo	100	500

Bases adhesivas para uso con cintillos



Bases adhesivas para uso con cintillos StrongHold proporciona una máxima estabilidad para paquetes de cables y tiene un perfil bajo para mantener los paquetes cerca de la superficie de trabajo

Número de Pieza	Material	Uso Cintillo Stronghold	Diametro del agujero In. (mm)	Largo In. (mm)	Ancho In. (mm)	Altura In. (mm)	Método de montar	Cantidad estandar del paquete	Minima cantidad de orden
SSM2S6-M	Nylon 6.6	S*-18, S*-40, S*-50	0.29 (7.1)	0.63 (16.0)	0.43 (10.8)	0.28 (7.0)	#6 (M3) Screw	1000	5000
SSM2S6-C	Nylon 6.6	S*-18, S*-40, S*-50	0.29 (7.1)	0.63 (16.0)	0.43 (10.8)	0.28 (7.0)	#6 (M3) Screw	100	500
SSM2S6-3X	Nylon 6.6	S*-18, S*-40, S*-50	0.29 (7.1)	0.63 (16.0)	0.43 (10.8)	0.28 (7.0)	#6 (M3) Screw	30	300
SS2S6-M0	Nylon 6.6 Resistente a la intemperie	S*-18, S*-40, S*-50	0.29 (7.1)	0.63 (16.0)	0.43 (10.8)	0.28 (7.0)	#6 (M3) Screw	1000	5000
SSM2S6-C0	Nylon 6.6 Resistente a la intemperie	S*-18, S*-40, S*-50	0.29 (7.1)	0.63 (16.0)	0.43 (10.8)	0.28 (7.0)	#6 (M3) Screw	100	500
SSM2S6-3X0	Nylon 6.6 Resistente a la intemperie	S*-18, S*-40, S*-50	0.29 (7.1)	0.63 (16.0)	0.43 (10.8)	0.28 (7.0)	#6 (M3) Screw	30	300
SSM3S8-M	Nylon 6.6	S*-18, S*-40, S*-50, S*-120	0.32 (8.1)	0.86 (21.9)	0.61 (15.5)	0.37 (9.4)	#8 (M4) Screw	1000	5000
SSM3S8-C	Nylon 6.6	S*-18, S*-40, S*-50, S*-120	0.32 (8.1)	0.86 (21.9)	0.61 (15.5)	0.37 (9.4)	#8 (M4) Screw	100	500
SSM3S8-3X	Nylon 6.6	S*-18, S*-40, S*-50, S*-120	0.32 (8.1)	0.86 (21.9)	0.61 (15.5)	0.37 (9.4)	#8 (M4) Screw	30	300
SSM3S8-M0	Nylon 6.6 Resistente a la intemperie	S*-18, S*-40, S*-50, S*-120	0.32 (8.1)	0.86 (21.9)	0.61 (15.5)	0.37 (9.4)	#8 (M4) Screw	1000	5000
SSM3S8-C0	Nylon 6.6 Resistente a la intemperie	S*-18, S*-40, S*-50, S*-120	0.32 (8.1)	0.86 (21.9)	0.61 (15.5)	0.37 (9.4)	#8 (M4) Screw	100	500
SSM3S8-3X0	Nylon 6.6 Resistente a la intemperie	S*-18, S*-40, S*-50, S*-120	0.32 (8.1)	0.86 (21.9)	0.61 (15.5)	0.37 (9.4)	#8 (M4) Screw	30	300



Bases atornillables para uso con cintillos de bajo perfil

Bases atornillables para uso con cintillos de bajo perfil StrongHold™ están diseñadas para mantener cerca los paquetes a la superficie de montaje y son ideales para la aplicación donde el espacio es limitado.

Número de pieza	Material	Uso Cintillo Stronghold	Diametro del agujero In. (mm)	Largo In. (mm)	Ancho In. (mm)	Altura In. (mm)	Método de montaje	Can tida d esta nda r del paq uete	Mini ma canti dad de orde n.
SSMLP-M	Nylon 6.6	S*-18, S*-40, S*-50	0.164 (4.2)*	0.75 (19.1)	0.50 (12.7)	0.12 (3.0)	#8 (M4) Tornillo avellanado	1000	5000
SSMLP-C	Nylon 6.6	S*-18, S*-40, S*-50	0.164 (4.2)*	0.75 (19.1)	0.50 (12.7)	0.12 (3.0)	#8 (M4) Tornillo avellanado	100	500
SSMLP-3X	Nylon 6.6	S*-18, S*-40, S*-50	0.164 (4.2)*	0.75 (19.1)	0.50 (12.7)	0.12 (3.0)	#8 (M4) Tornillo	30	300

Accesorios para cintillos StrongHold™

Bases con Respaldo Adhesivo

Bases para cintillo con Respaldo Adhesivo 4 vías StrongHold™ con cinta adhesiva de espuma a base de goma. El respaldo adhesivo proporciona un método fiable para asegurar alambres y cables rápidamente y son una alternativa para sujetadores mecánicos, proporcionando un bajo costo de instalación.

- Diseñado para proporcionar una unión confiable para el montaje de alambres y cables cuando no se puede perforar un agujero.
- La entrada del cintillo de 4 vías permite una rápida y fácil instalación de cintillo StrongHold™
- Las superficies recomendadas incluyen: plástico, madera, superficies pintadas, capas de polvo, metal y papel.
- No recomendado su uso en concreto, piedra o mampostería.



Número de pieza	Material	Usado con Stronghold Cable Ties	Tamaño (LxW) (mm)	Tamaño(LxW) (In)	Std.Pkg. Qty.	Min. Order Qty.
SMP12A-3X	Nylon 6.6	S*-18, S*-40	.787x.787	20x20	30	300pcs
SMP12A-C	Nylon 6.6	S*-18, S*-40	.787x.787	20x20	100	1000pcs
SMP12A-M	Nylon 6.6	S*-18, S*-40	.787x.787	20x20	1000	5000pcs
SMP16A-3X	Nylon 6.6	S*-18, S*-40, S*-50	1" X 1"	25x25	30	300pcs
SMP16A-C	Nylon 6.6	S*-18, S*-40, S*-50	1" X 1"	25x25	100	1000pcs
SMP16A-M	Nylon 6.6	S*-18, S*-40, S*-50	1" X 1"	25x25	1000	5000pcs
SMP18A-3X	Nylon 6.6	S*-18, S*-40, S*-50	1.18x1.18	30x30	30	300pcs
SMP18A-C	Nylon 6.6	S*-18, S*-40, S*-50	1.18x1.18	30x30	100	1000pcs
SMP18A-M	Nylon 6.6	S*-18, S*-40, S*-50	1.18x1.18	30x30	1000	5000pcs
SMP12A-3X0	Nylon 6.6 (Negro)	S*-18, S*-40	.787x.787	20x20	30	300pcs
SMP12A-C0	Nylon 6.6 (Negro)	S*-18, S*-40	.787x.787	20x20	100	1000pcs
SMP12A-M0	Nylon 6.6 (Negro))	S*-18, S*-40	.787x.787	20x20	1000	5000pcs
SMP16A-3X0	Nylon 6.6 (Negro))	S*-18, S*-40, S*-50	1" X 1"	25x25	30	300pcs
SMP16A-C0	Nylon 6.6 (Negro)	S*-18, S*-40, S*-50	1" X 1"	25x25	100	1000pcs
SMP16A-M0	Nylon 6.6 (Negro)	S*-18, S*-40, S*-50	1" X 1"	25x25	1000	5000pcs
SMP18A-3X0	Nylon 6.6 (Negro)	S*-18, S*-40, S*-50	1.18x1.18	30x30	30	300pcs
SMP18A-C0	Nylon 6.6 (Negro)	S*-18, S*-40, S*-50	1.18x1.18	30x30	100	1000pcs
SMP18A-M0	Nylon 6.6 (Negro)	S*-18, S*-40, S*-50	1.18x1.18	30x30	1000	5000pcs

Productos Complementario

Accesorios StrongHold™ son más eficaces cuando se utilizan con el Cintillo de StrongHold. Nuestra línea de cintillos cuenta con una variedad de tamaños de bloqueos, liberados y sujetadores. Estos varios estilos de cintillos se ofrecen en plenum natural clasificado, en UV negro resistente a la intemperie, y rojo, adecuado para aplicaciones de interiores y exteriores.

