

## Technische Daten

Schaltschranketiketten bestehen aus gestanztem, mikrozellularem Schaum mit bedruckbarer Polyester-Oberfläche und stark haftendem Klebstoff bestehen. Die Polyester-Oberfläche muss für Thermotransferdruck geeignet sein. Das Produkt muss widerstandsfähig gegenüber Kratzern, Verschmierungen und Reibung sein und die Druckleistungsanforderungen gemäß UL969 und MIL-STD-202G erfüllen. Optionale transparente Laminierfolie für zusätzlichen Druckschutz in rauen Umgebungen.



## Technische Daten

<b>Material:</b>	Mikrozellulärer Schaum mit durch Thermotransferdruck bedruckbarer Polyester-Oberfläche (0,762 mm Dicke)		
<b>Druckverfahren:</b>	Thermotransfer		
<b>Maximale Betriebstemperatur:</b>	1000 Stunden bei 100 °C, keine sichtbare Änderung		
<b>Minimale Betriebstemperatur:</b>	1000 Stunden bei -40 °C, keine sichtbare Änderung		
<b>Min. Anwendungstemperatur:</b>	10 °C		
<b>Klebeleistung:</b>	Geprüft nach ASTM D1000		
		20 Minuten Haltezeit	24 Stunden Haltezeit
	Edelstahl	0,71 Nm	1,06 Nm
	Pulverbeschichtet	0,71 Nm	1,06 Nm
	ABS	0,71 Nm	1,06 Nm
<b>Druckleistung:</b>	Das Produkt erfüllt die Druckleistungsanforderungen gemäß MIL-STD-202G, Methode 215K, Lösung A, B und D.		
<b>Empfohlenes Farbband:</b>	Drucker der Serie TDP43ME – schwarzes harzbeschichtetes Farbband RMER4BL und weißes harzbeschichtetes Farbband RMER4WH		
<b>UL-Zulassung:</b>	Dateinr. MH14979		
<b>RoHS-Kompatibilität:</b>	Das Material ist RoHS-kompatibel gemäß der EU-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS).		

## Hauptmerkmale und Nutzen

<b>Durch Thermotransferdruck bedruckbare Oberfläche</b>	Die Vorteile von „Print-on-Demand“ in Kombination mit dem Erscheinungsbild gravierter laminierten Platten
<b>Stark haftender Klebstoff</b>	Starke Haftleistung für raue, strukturierte und pulverbeschichtete Oberflächen
<b>In vielen verschiedenen Größen und Farben erhältlich</b>	Flexibel und ganz einfach in viele verschiedene Anwendungen integrierbar
<b>Thermotransferdruck</b>	Scharfe, deutliche und dauerhafte Beschriftungen zur zuverlässigen und hochleistungsfähigen Kennzeichnung
<b>Für den Einsatz mit der Etikettierungssoftware Easy-Mark™ konzipiert</b>	Hilfe bei der Erstellung optimaler Bezeichnungen und Etiketten – schnell, einfach, fehlerunanfällig und kostengünstig

## Anwendungsbereiche

Die Schaltschranketiketten von Panduit sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen zur Etikettierung von Schalttafeln und Teilen der Kommunikationsinfrastruktur von Unternehmen erfüllen, in denen normalerweise gravierte Platten zum Einsatz kommen würden. Sie sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich und können mithilfe der Etikettierungssoftware Easy-Mark™ und eines Desktop-Thermotransferdruckers des Typs TDP43ME/E nach dem Konzept „Print-on-Demand“ gedruckt werden. Das Produkt ist

sehr widerstandsfähig gegenüber Kratzern, Verschmierungen und Reibung und erfüllt beim Bedrucken mit den harzbeschichteten Thermotransfer-Farbbändern RMER4BL und RMER4WH die Druckleistungsanforderungen gemäß UL969 und MIL-STD-202G. Dank der optionalen transparenten Laminierfolie ist zusätzlicher Druckschutz in rauen Umgebungen gewährleistet. Durch die Verwendung der Etikettierungssoftware Easy-Mark™ können bei der Erstellung von Legenden und Texten Zeit eingespart und Fehler vermieden werden.

## Artikelnummern

**Etiketten für Schaltschrank-tasten:**  
 C120X150APT-22\*  
 C180X180APT-30\*  
 C120X190APT-22\*  
 C240X240APT-30\*

**Halb-Etiketten für Schaltschrank-tasten:**  
 C180X130APT-30H  
 C240X200APT-30H

**Etiketten für Bauteile von Schaltschränken:**  
 C100X050APT\*  
 C200X100APT\*  
 C300X100APT\*  
 C300X250APT\*  
 C350X300APT\*  
 C400X100APT\*  
 C252X030APT\*  
 C379X030APT\*

**Vorgedruckte Schaltschrank-etiketten:**  
 C235A8-30ES  
 C235AW-30-ES  
 C350A8-30-ES  
 C350AW-30-ES

**Laminierfolien für Schaltschränke:**  
 C120X150YK-22  
 C120X190YK-22  
 C180X180YK-30  
 C240X240YK-30  
 C100X150YK  
 C200X100YK  
 C300X250YK  
 C400X100YK

\* Weitere Farben verfügbar. Siehe Rückseite.

## Etikettierungssoftware

**Etikettierungssoftware Easy-Mark™:** PROG-EMCD3  
**CAD-Connect™ Etikettierungssoftware:** PROG-CCCD

## Desktop-Thermotransferdrucker

**Mittlerer Durchsatz 300 DPI:** TDP43ME/E

**Externer Etikettenabroller erforderlich:** TDP43ME-RS

## Empfohlene Farbbänder

**TDP43ME/E Schwarzes harzbeschichtetes Farbband:** RMER4BL  
**Weißes harzbeschichtetes Farbband:** RMER4WH

# Schaltschranketiketten

## Etiketten für Schaltschranktasten

- Hinterschäumter Polyester mit Permanent-Acrylklebstoff
- 500 Etiketten pro Rolle
- Optionale Laminierfolien siehe unten

	Artikelnummer	Farbe	Lochdurchmesser mm	Breite A mm	Höhe B mm	Aufdruckhöhe C mm
	C120X150APT-22	Weiß	22,0	30,5	38,1	11,4
	C120X150A8T-22	Gelb				
	C120X150AST-22	Grün				
	C120X150AWT-22	Rot				
	C120X150A0T-22	Schwarz				
	C120X190APT-22	Weiß	22,0	30,5	48,3	21,6
	C120X190A8T-22	Gelb				
	C120X190AST-22	Grün				
	C120X190AWT-22	Rot				
	C120X190A0T-22	Schwarz				
	C180X180APT-30	Weiß	30,0	45,7	45,7	9,1
	C180X180A8T-30	Gelb				
	C180X180AST-30	Grün				
	C180X180AWT-30	Rot				
	C180X180A0T-30	Schwarz				
	C240X240APT-30	Weiß	30,0	61,0	61,0	22,9
	C240X240A8T-30	Gelb				
	C240X240AST-30	Grün				
	C240X240AWT-30	Rot				
	C240X240A0T-30	Schwarz				

## Halb-Etiketten für Schaltschranktasten

- Hinterschäumter Polyester mit Permanent-Acrylklebstoff
- 500 Etiketten pro Rolle

	Artikelnummer	Farbe	Breite A mm	Höhe B mm	Aufdruckhöhe C mm
	C180X130APT-30H	Weiß	45,7	33,0	18,5
	C240X200APT-30H	Weiß	61,0	50,8	36,3

## Vorgedruckte Schaltschranketiketten

- Hinterschäumter Polyester mit Permanent-Acrylklebstoff
- 25 Etiketten pro Rolle

	Artikelnummer	Farbe	Etikettendurchmesser mm	Lochdurchmesser mm
	C235A8-30-ES	Schwarz auf elb	60,0	30,0
	C235AW-30-ES	Weiß auf Rot		
	C350A8-30-ES	Schwarz auf elb		
	C350AW-30-ES	Weiß auf Rot		

## Laminierfolien für Etiketten für Schaltschranktasten

- Nicht bedruckbare, transparente Laminierfolien aus Polyester, nur für zusätzlichen Schutz in rauen Umgebungen
- 500 Etiketten pro Rolle

Artikelnummer	Breite A mm	Höhe B mm
C120X150YK-22	30,5	38,1
C120X190YK-22	30,5	48,3
C180X180YK-30	45,7	45,7
C240X240YK-30	60,9	60,9

## Etiketten für Bauteile von Schaltanlagen

- Hinterschäumter Polyester mit Permanent-Acrylklebstoff
- 500 Etiketten pro Rolle
- Optionale Laminierfolien siehe unten

	Artikelnummer	Farbe	Breite A mm	Höhe B mm		
	C100X050APT	Weiß	25,4	12,7		
	C100X050A8T	Gelb				
	C100X050AST	Grün				
	C100X050AUT	Orange				
	C100X050AWT	Rot				
	C100X050A0T	Schwarz				
	C200X100APT	Weiß	50,8	25,4		
	C200X100A8T	Gelb				
	C200X100AST	Grün				
	C200X100AUT	Orange				
	C200X100AWT	Rot				
	C200X100A0T	Schwarz				
	C300X100APT	Weiß	76,2	25,4		
	C300X100A8T	Gelb				
	C300X100AST	Schwarz				
	C300X100AUT	Silber				
	C300X100AWT	Orange				
	C300X100A0T	Schwarz				
	C300X250APT	Weiß	76,2	63,5		
	C300X250A8T	Gelb				
	C300X250AST	Grün				
	C300X250AUT	Orange				
	C300X250AWT	Rot				
	C300X250A0T	Schwarz				
	C300X250AMT	Silber				
	C350X300APT	Weiß			88,9	76,2
	C350X300A8T	Gelb				
	C350X300A0T	Schwarz				
C350X300AUT	Orange					
	C400X100APT	Weiß	101,6	25,4		
	C400X100A8T	Gelb				
	C400X100AST	Grün				
	C400X100AUT	Orange				
	C400X100AWT	Rot				
	C400X100A0T	Schwarz				
	C252X030APT	Weiß	64,0	7,6		
	C252X030A0T	Schwarz				
	C379X030APT	Weiß	96,3	7,6		
	C379X030A0T	Schwarz				

## Laminierfolien für Etiketten für Schaltanlagenbauteile

- Nicht bedruckbare, transparente Laminierfolien aus Polyester, nur für zusätzlichen Schutz in rauen Umgebungen
- 500 Etiketten pro Rolle

Artikelnummer	Breite A mm	Höhe B mm
C100X050YK	25,4	12,7
C200X100YK	50,8	25,4
C300X250YK	76,2	63,5
C400X100YK	101,6	25,4

### WELTWEITE NIEDERLASSUNGEN UND VERKAUFSBÜROS

PANDUIT CANADA  
Markham, Ontario  
cs-cdn@panduit.com  
Tel.: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
London, GB  
cs-emea@panduit.com  
Tel.: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.  
Republik Singapur  
cs-ap@panduit.com  
Tel.: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
Tokyo, Japan  
cs-japan@panduit.com  
Tel.: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA  
Guadalajara, Mexiko  
cs-la@panduit.com  
Tel.: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.  
Victoria, Australien  
cs-aus@panduit.com  
Tel.: 61.3.9794.9020

Eine Kopie der Panduit-Produktgarantien erhalten Sie unter [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty).

Weitere Informationen:

[www.panduit.com](http://www.panduit.com)

Wenden Sie sich an den Kundenservice per E-Mail an [cs-emea@panduit.com](mailto:cs-emea@panduit.com) oder telefonisch unter +49 (0) 69 9509 6129, und geben Sie als Referenz IDSP65 an.

**PANDUIT**<sup>TM</sup>

©2011 Panduit Corp.  
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.  
WW-IDSP65-DE  
5/2011